

ENYSTAR Obudowa szyn zbiorczych z drzwiczkami

KS 240/12

- Zacisk przyłącza bezpośredniego do szyn zbiorczych
- przewód Cu/Al 35 - 240 mm²

- do przewodów Cu jednożyłowych (sol), wielożyłowych (s), elastycznych (f) ze szczelnie gazowo zaprasowaną tulejką końcową żyły
- do szyn zbiorczych 12x5 mm / 12x10 mm
- do systemu szyn zbiorczych 250 A N+PE + L1-L3, 400 A N+PE, 630 A PE
- Wskazówki dotyczące przygotowania żył aluminiowych: 1. Oczyszczyć uważnie odizolowaną końcówkę żyły przez zeszkrobienie utlenionej warstwy np. nożem. Nie używaj pilnika, papieru ściernego ani szczotki. 2. Bezpośrednio po usunięciu utlenionej warstwy pokryj żyłę niezawierającym kwasów ani zasad tłuszczem np. wazeliną i zamocuj ją natychmiast w zacisku. 3. Powyższą procedurę powtórz jeśli żyła została odłączona i ma być podłączona ponownie. 4. Ze względu na skłonność aluminium do „płynięcia” każdy zacisk powinien być dokręcony przed uruchomieniem instalacji i po pierwszych 200 godzinach działania

Moment dokręcania zacisku:	40,0 Nm
szerokość	32 mm
Masa:	0,272 kg