




Adapter procesowy Tri-Clamp

AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG



- 1 gwint Aseptoflex
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Aplikacja

Montaż	z Oringiem
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	129,5
Typ montażu	z Oringiem
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp 1-1,5" ISO 2852
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 5 x EPDM, E30054 O-ring: 5 x FPM (Viton), E30053
------------------------	---

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------