




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 100

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przylącze procesowe Clamp 1-1,5" ISO 2852

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Uszczelnienie Uszczelka

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA

Akcesoria (opcjonalne) O-ring: 1 x 24 x 2 (FPM), zgodny z FDA, E30123
pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.