


Adapter rurowy

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) zgodny z FDA
 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) zgodny z FDA

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

E33340



Adapter rurowy

ADAPT UNI RD52

Dane mechaniczne	
Waga [g]	364,5
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	uniwersalny adapter procesowy Rd52
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Uszczelnienie	Uszczelka
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.