




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	25
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.	
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	204,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Podłączenie czujnika	G 1/2	
Przylącze procesowe	Clamp 1-1,5" ISO 2852 / DIN 32676	
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	