




## Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 Krawędź uszczelniająca

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

| Aplikacja                                                             |                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość na ciśnienie                                             | [bar]                                                                                                         | 16  |
| MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)                                   | [bar]                                                                                                         | 16  |
| Testy / dopuszczenia                                                  |                                                                                                               |     |
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe                                  | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |     |
| Instrukcje bezpieczeństwa                                             | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.                  |     |
| Dane mechaniczne                                                      |                                                                                                               |     |
| Waga                                                                  | [g]                                                                                                           | 101 |
| Materiał                                                              | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)                                                                             |     |
| Podłączenie czujnika                                                  | G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario                                                                         |     |
| Przyłącze procesowe                                                   | Clamp 1-1,5" ISO 2852                                                                                         |     |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4                                                                                                       |     |
| Uszczelnienie                                                         | metal na metal                                                                                                |     |
| Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866                    | H4                                                                                                            |     |
| Uwagi                                                                 |                                                                                                               |     |
| Sztuk w opakowaniu                                                    | 1 szt.                                                                                                        |     |