




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Krawędź uszczelniająca

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	16
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	16
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.	
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	231
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)	
Podłączenie czujnika	G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario	
Przyłącze procesowe	Clamp 2" ISO 2852	
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4	
Uszczelnienie	metal na metal	
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	