






Czujnik indukcyjny

IVE3040-BPKG

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: IV5061+E11307 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...60 DC
Pobór prądu	[mA]	20; (24 V)
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak



Czujnik indukcyjny

IVE3040-BPKG

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	3	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania [mm]	40	
Realny zasięg działania Sr [mm]	40 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...32,4	
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histeresa [% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	371,6	
Obudowa	prostopadłościan	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary [mm]	55 x 55 x 128	
Materiał	PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	5 pozycji możliwego ustawienia strefy aktywnej dławik kablowy (E11270) zamawiany oddzielnie	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

IV5007




Czujnik indukcyjny

IVE3040-BPKG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5

Podłączenie



Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: IV5061+E11307 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy
zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego
prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017