

IM507A




Czujnik indukcyjny

IME3040-FPKG/3D

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: IM510A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 15
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

IM507A



Czujnik indukcyjny

IME3040-FPKG/3D

Wyjścia		
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Maks. prąd upływu [mA]	0,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100	
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania [mm]	40	
Realny zasięg działania Sr [mm]	40 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...32,4	
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histeresa [% z Sr]	1...20	
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...60	
Ochrona	IP 65; IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X	
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	1401	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	249,5	
Obudowa	prostokądościan	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary [mm]	40 x 40 x 105	
Materiał	PC; PA; stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Uwagi	Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. 5 pozycji możliwego ustawienia strefy aktywnej	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

IM507A





Czujnik indukcyjny

IME3040-FPKG/3D

Połączenie elektryczne

zaciski: 0,34...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5...9 mm

Podłączenie



Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: IM510A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019