


Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RMU Profibus

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RM3006 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014



1 M4 Głębokość 5 mm



Aplikacja	
Zasada działania	absolut.
Rodzaj obrotów	wieloobrotowy
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 150
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min]	6000
Wyjścia	
Kod	Kod podwójny
Zakres pomiaru / nastaw	
Rozdzielczość	8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit
Software / programowanie	
Możliwości parametryzacji	liczenie kierunku wartości kodu; Rozdzielczość; punkt zerowy; wyłączniki krańcowe HI i LO; wskaźnik ruchu; separacja wieloobrotowa / jednoobrotowa
Funkcje diagnostyczne	alarmy; ostrzeżenia; status; numer seryjny enkodera
Adresowanie	przełącznik wyboru adresu; 0...126
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	PROFIBUS DP



Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RMU Profibus

PROFIBUS DP		
Standard transmisji danych	DPV0 Class 2 (EN50170)	
Prędkość transmisji	...12 Mbit/s	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Ochrona	IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 66)	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (6 ms)
Odporność na wibracje		10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	46
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	652
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 90,5
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału	[mm]	6
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)	[N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)	[N]	20
Mocowanie		kołnierz synchro
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Połączenie elektryczne		
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RM3006 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014