

RM7004




Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RMK0025-C24/E

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RM7012 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014



1 M4 Głębokość 5 mm



Aplikacja

Zasada działania	absolut.
Rodzaj obrotów	wieloobrotowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	9...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 250
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Kod	binarny

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	8192 kroki; 4096 obrotów; 25 Bit
---------------	----------------------------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność	± 1 LSB
------------	---------

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Adres
Adresowanie	przełącznik wyboru adresu; Oprogramowanie



Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RMK0025-C24/E

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		CAN
CAN		
Protokół		CANopen; DSP - 406
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-40...70
Ochrona		IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 66)
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (6 ms)
Odporność na wibracje		10 g (55...2000 Hz)
MTTF [lata]		46
Dane mechaniczne		
Waga [g]		612
Wymiary [mm]		Ø 58 / L = 100
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]		6000
Maks. moment rozruchowy [Nm]		1
Referencyjna temperatura dla ooidanego momentu [°C]		20
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału [mm]		10
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]		10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N]		20
Mocowanie		kołnierz zaciskowy
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne		
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 25 m; 100 m (500 kb/s)		

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RM7012 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014