

ESL 26X6 - Taśma wtykana

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808105>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 26 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 266



Korzyści

- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”
- Tabliczka oznaczeniowa do uchwytu oznaczniaka listwy ze złączkami GBS-ZB/26x6

Dane handlowe

Numer artykułu	0808105
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2114
Klucz produktu	BG2114
Strona katalogu	Strona 161 (C-3-2017)
GTIN	4017918171506
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Zakres stosowania	Phoenix Contact: pasek oznaczników do uchwytu oznacznika listwy ze złączkami GBS-ZB/26x6

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	266
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	7

Wymiary

Szerokość	26 mm
Długość	6 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

ESL 26X6 - Taśma wtykana

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808105>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

ESL 26X6 - Taśma wtykana

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808105>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 26X6 - Taśma wtykana

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808105>




Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



GBS-ZB/26X6 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809298>



Grupowy szyldzik oznaczeniowy, zatrzaskiwany na środku złączy do zacisków śrubowych, sprężynowych i szybkozłącznych, opisywany paskami wtyk. ESL 26 x 6 mm lub EST 25 x 6 mm, na stopie w taśmą oznaczników, długość: 29 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl