

TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny H100

Informacje:

Zastosowanie

Przejęcie z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBP100H100	100	2,35	118810	4
TRSBP150H100	150	2,62	118815	4
TRSBP200H100	200	2,90	118820	4
TRSBP300H100	300	3,45	118830	1
TRSBP400H100	400	4,00	118840	1
TRSBP500H100	500	4,56	118850	1
TRSBP600H100	600	5,11	118860	1

Produkty powiązane:







KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLP Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe



TRP Trójkąt
redukcyjny



TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH100
łącznik
rozgałęźny