




Czujnik pojemnościowy

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KQ5101 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017



- 1 LED
2 powierzchnia aktywna



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC; ("supply class 2" zgodnie z UL)
Pobór prądu [mA]	< 17
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	8; (ustawienie wstępne: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm]	4

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	-20...20

KQ5010



Czujnik pojemnościowy

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

[% z Sr]

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	771

Dane mechaniczne

Waga	[g]	67,4
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	20 x 7 x 48
Materiał		PBT; TPE-U; stal kwasoodporna

Wyświetlacz / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	adapter montażowy: 1, założony
-------------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,045 m, PUR

Konektor: 1 x M8



Podłączenie



KQ5010

Czujnik pojemnościowy

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KQ5101 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017