

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe



0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 5,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4000

## Korzyści

- Przewód wsuwa się przez oba otwory wycięte w oznaczniku. Podczas wsuwania oznacznik ustawia się równo na przewodzie
- Specjalny kształt otworów do różnych średnic przewodów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe
- Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki WMT ... indywidualnie według instrukcji klienta

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0817248               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BG2211                |
| Klucz produktu                      | BG2211                |
| Strona katalogu                     | Strona 230 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356125710         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 714,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 714,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe



0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
| Wykonanie    | Rolka                |

#### Opisywanie

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 4000 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2    |

#### Technologia nadruku

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Urządzenie        | 5146477 THERMOMARK ROLL    |
|                   | 5146723 THERMOMARK ROLL X1 |
|                   | 5146231 THERMOMARK X1.2    |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer              |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 8 mm    |
| Długość   | 34,4 mm |

#### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 4 mm ... 5,5 mm |
|---------------------|-----------------|

### Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Grubość folii     | 175 µm                            |
| Kolor             | biały                             |
| Materiał          | Poliester                         |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm ... 5,5 mm |
|------------------------------|-----------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Odporność opisów na ścieranie

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
|                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe



0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

Warunki otoczenia

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C                           |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                       |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                        |
| Przechowalność                                         | 2 lata                                      |

Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | rozsunąć |
|----------------|----------|

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe



0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe



0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>

## Akcesoria

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe

0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>



## THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe

0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>



## THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe

0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>



## THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# WMT 5,5 (15X8)R - Oznaczniki kablowe

0817248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817248>



## THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

---

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)