

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



Korzyści

- Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
- Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
- Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
- Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

Dane handlowe

Numer artykułu	0830745
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 234 (C-3-2019)
GTIN	4046356738583
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,01 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,905 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	6 mm
Wysokość	6 mm
Długość	25 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 50 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	Polietylen
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≥ 6 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>

Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>

Akcesoria

ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 252



EMT (25X6)R - Szyld wtykany

0817264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817264>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5000

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>



US-EMP (25X6)-1 - Szyldzik zapadkowy

0802754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802754>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-EMP (25X6) - Szyldzik zapadkowy

0829435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829435>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 26 x 6,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>



UCT-EMP (25X6) - Szyldzik zapadkowy

1014117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014117>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 15

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykowy

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Szyld wtykowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl