

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety



0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Opis produktu

Samoprzylepne etykiety poliestrowe MM-EML... są dostępne w wersji niedzielonej do oznaczenia urządzeń

Korzyści

- Materiał posiada certyfikat cUL
- Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
- Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
- Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
- Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania

Dane handlowe

Numer artykułu	0803976
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241E
Klucz produktu	BG241E
Strona katalogu	Strona 47 (C-3-2019)
GTIN	4055626212524
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	77,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,8 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Technologia nadruku	
Urządzenie	0803984 THERMOFOX
	1090747 THERMOMARK GO
	1184146 THERMOMARK GO.K
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	srebrny/czarny
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety



0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>

Cykle	2
-------	---

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	18 mm
Długość	8 m

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48542

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety



0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Akcesoria

THERMOFOX - Drukarka termotransferowa

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803984>

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce



THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.



MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl