

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Modicon Momentum, Złącze Profibus DP z portem programowania do adaptera komunikacyjnego

490NAD91105

! Produkt będzie wycofany

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Złącze Profibus DP                                                                                                                         |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych    | Złącze Profibus DP z portem do programowania                                                                                               |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Adapter komunikacyjny Profibus DP                                                                                                          |
| Zgodność gamy                                 | Platforma automatyzacji Modicon Momentum<br>Sterowanie ruchem Lexium 15<br>Platforma automatyzacji Modicon Premium<br>Preventa safety PLCs |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przylączya elektryczne         | 1 złącze żeńskie SUB-D 9<br>1 złącze męskie SUB-D 9 kolanowy |
| Protokół portu komunikacyjnego | Profibus DP                                                  |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,400 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,800 cm  |
| Waga opakowania 1              | 53,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 6,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 12,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 36,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 620,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 20        |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 1,410 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |
|---------------------------|------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki