

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wykrywalny oznacznik do kabli, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

Korzyści

- Oznaczniki bezhalogenowe są wykrywalne indukcyjnie
- Wykrywalny oznacznik WMTB HF-D ... do oznakowania kabli i przewodów w produkcji szaf sterowniczych, systemów sterowania i instalacji dla przemysłu spożywczego
- W połączeniu z taśmą barwiącą TM-RIBBON 105 BK 106 nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki, agresywne środki czyszczące, aceton i etanol
- Elastyczny materiał dopasowuje się do przewodu i kabla
- Oznaczniki do przewodów i kabli są wykrywalne

Dane handlowe

Numer artykułu	1255591
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2311
Klucz produktu	BG2311
GTIN	4063151363307
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	970,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	970,9 g
Numer taryfy celnej	39204910
Kraj pochodzenia	DK

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Ze względu na różne właściwości detektorów metalu konieczne jest sprawdzenie ich przydatności w rzeczywistej aplikacji przez instalatora/użytkownika
Informacje ogólne	Skład WMTB HF-D (...x...)R BU jest zgodny z Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR CH 1. Dzięki temu tabliczki znamionowe WMTB HF-D można bezpiecznie stosować do oznakowania maszyn do przetwórstwa żywności zgodnie z dostarczonym materiałem próbnym. Nie jest przewidziany bezpośredni kontakt produktów z żywnością.
Informacje ogólne	Tabliczki znamionowe WMTB HF-D (...x...)R BU zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 można bezpiecznie stosować do oznakowania maszyn do przetwórstwa żywności.

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Rolka

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1000
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	3

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	30 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	niebieski
Materiał	TPU
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≥ 6 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2:2008-05 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura badania	105 °C

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

Akcesoria

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

WMTB HF-D (30X10)R BU - Wykrywalny oznacznik do kabli



1255591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255591>

THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

TM-RIBBON 105 BK 106 - Taśma barwiąca

1255597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255597>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku grup produktów WMTB HF-D, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 105 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl