


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pozioma na stałe do Compact NSX-INS250

LVS03030

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Installation description	Obudowa stojąca na podłodze - szerokość 600 mm Obudowa montowana na ścianie - szerokość 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - szerokość 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - szerokość 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - szerokość 600 + 300 mm Obudowa Pack - szerokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenia zwarciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenia zwarciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenia zwarciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenia zwarciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INS250 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV100 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV100 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV160 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV160 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV200 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV200 pozioma instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostanie zainstalowane poziomo
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 modułów: CVS100...160 bez zabezpieczenia zwarciowego, bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góry lub dołu obudowy) 5 modułów: CVS100...160 bez zabezpieczenia zwarciowego, bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góry lub dołu obudowy)

[illegible]

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,33 mm góra 92 mm
	Płyty z wycięciami 0,31 mm góra 42 mm
	Płyty z wycięciami 0,31 mm spód 42 mm
	Płyty z wycięciami 0,35 mm góra lub spód 142 mm

Material	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,16 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,35 mm 600 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,35 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,35 mm 600 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,35 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 0,33 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	47,6 cm
Waga opakowania 1	1,154 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	22,5 cm
Szerokość opakowania 2	32,0 cm
Długość opakowania 2	50,0 cm
Waga opakowania 2	6,192 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	70
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	98,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03030

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki