



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 21 ... 27,3 V, napęd: elektroniczny z interfejsem PLC DC 24 V przyłącze sprężynowe

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                          | SIRIUS                                                                                                                                                                                                  |
| kategoria produktu                                                                                                                                              | Cewki magnetyczne                                                                                                                                                                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                             | Napęd zmienny                                                                                                                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                           | 05/01/2012                                                                                                                                                                                              |
| SVHC substance name                                                                                                                                             | Blei - 7439-92-1<br>Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8<br>2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5<br>2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendi - 79-94-7<br>Bleitanzirkonoxid - 12626-81-2 |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                                                                               | AC/DC                                                                                                                                                                                                   |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                       | 21 ... 27,3 V<br>21 ... 27,3 V                                                                                                                                                                          |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz wartość znamionowa</li><li>• przy 60 hz wartość znamionowa</li></ul> | 27,3 V<br>27,3 V                                                                                                                                                                                        |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                       | 21 ... 27,3 V                                                                                                                                                                                           |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa                                                                                                      | 27,3 V                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                       | 750 VA<br>750 VA                                                                                                                                                                                        |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                           | 0,8<br>0,8                                                                                                                                                                                              |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                            | 7 VA<br>7 VA                                                                                                                                                                                            |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                           | 0,8<br>0,8                                                                                                                                                                                              |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| General Product Approval                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |



[Confirmation](#)



|     |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|
| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5NB32>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5NB32>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1975-5NB32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1975-5NB32&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5NB32&lang=en)



Ostatnia zmiana:

10.01.2024