

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego



0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189

Korzyści

- Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
- Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-EMLP... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
- Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Klasa palności materiału PCW odpowiada V0 wg UL 94

Dane handlowe

Numer artykułu	0828874
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2419
Klucz produktu	BG2419
Strona katalogu	Strona 314 (C-3-2019)
GTIN	4046356558785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,74 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego



0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	189
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	7

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	500 µm
Grubość warstwy kleju	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	srebrny
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego



0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 30 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 70 %
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	14,85 mm
Wysokość	0,5 mm
Długość	5 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



CSA

ID dopuszczenia: 70191766

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego



0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044355>

Płyta adaptera do przyjmowania arkuszy US



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146451>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu kart US



US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



TMP-US-MAG1 - Zasobnik

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803341>

Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803714>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803378>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803380>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: zielony

TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803377>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: czerwone

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803379>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: żółty

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803376>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku grup produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMT(B)...., US-EML(F)...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., US-PML...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl