

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków



0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

## Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0829168               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BG2118                |
| Klucz produktu                      | BG2118                |
| Strona katalogu                     | Strona 141 (C-3-2017) |
| GTIN                                | 4046356595490         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 15,48 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,8 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków



0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Opisy wykonane drukarką termotransferową |
|-------------------|------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, bez opisu |
| Raster       | 8,2 mm                       |
| Wykonanie    | wysoki                       |

### Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 42 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 7  |

### Technologia nadruku

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Urządzenie        | 5146464 THERMOMARK CARD            |
|                   | 5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1   |
|                   | 5147888 BLUEMARK LED               |
|                   | 5147999 BLUEMARK CLED              |
| Taśma barwiąca    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC   |
|                   | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE   |
|                   | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                      |
|                   | Druk atramentowy                   |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 7,6 mm  |
| Wysokość  | 4,76 mm |
| Długość   | 10,5 mm |
| Raster    | 8,2 mm  |

### Dane materiału

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                               |
| Kolor                                                           | zielony                           |
| Materiał                                                        | PC                                |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                                |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C                            |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                       |
| Zawarte materiały                                               | nie zawiera silikonu ani halogenu |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05                |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Test odporności na zadrapania

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
| Wymagania              | ≥ 5 N                                     |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

## Test taśmy klejącej

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Odporność na działanie temperatur

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)    |
| Czas trwania badania   | 240 h                                  |
| Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność opisów na ścieranie

|                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03              |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2]  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |

## Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa              | ISO 175:2010 (jako podstawa)           |
| Czas trwania badania                | 168 h                                  |
| Woda słona (350 g/l)<br>[CAS No. -] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901                             | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902                             | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903                             | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków



0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania   | 96 h                                   |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |
| Przechowalność                                         | 2 lata            |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## Akcesoria

### TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

### TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

---

## BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

---

## THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

---

## THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

## UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



### BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

---

### BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta



---

## BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Zasobnik

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146480>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)




---

## TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zasobnik

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803141>

Magazynek do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do automatycznego osadzania materiału UCT



# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zasobnik

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803143>

Matryca do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do ręcznego osadzania materiału UCT



---

## TMP-UCT-MAG1 - Zasobnik

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803342>

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)



# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

## TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

# UCT-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków

0829168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829168>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)