

EMSP-AL (39X15) - Oznaczanie urządzeń



0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 39 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1



Opis produktu

Uwaga:

Z powodu aktualnych trudności na globalnym rynku zaopatrzeniowym firma Phoenix Contact jest niestety zmuszona do zaakceptowania takiej jakości stopu aluminium, która może prowadzić do różnic wizualnych w stosunku do jednorodnej jakości powierzchni. Nie ma to wpływu na jakość samych tabliczek aluminiowych ani na trwałość nadruku. Są to wyłącznie efekty wizualne.

Korzyści

- Nadruk na oznaczniakach można wykonywać łatwo, szybko i ekonomicznie za pomocą drukarek BLUEMARK
- Oznacznik do urządzeń z aluminium przykręcany lub nitowany
- Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
- Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni

Dane handlowe

Numer artykułu	0830510
Jednostka opakowania	45 Szt.
Minimalne zamówienie	45 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241B
Klucz produktu	BG241B
Strona katalogu	Strona 296 (C-3-2019)
GTIN	4046356718325
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,821 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,821 g
Numer taryfy celnej	76169990
Kraj pochodzenia	DE

EMSP-AL (39X15) - Oznaczenie urządzeń



0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Wykonanie	pojedynczy bez śrub

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Ilość otworów	2

Technologia nadruku

Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Materiał	Aluminium
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
------------------------	-------------------

EMSP-AL (39X15) - Oznaczanie urządzeń



0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 120 °C (> +80°C możliwe lekkie zmiany na powierzchni materiału)
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	5 °C ... 25 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Wymiary

Szerokość	49 mm
Długość	15 mm
Grubość mat.	0,80 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

EMSP-AL (39X15) - Oznaczanie urządzeń



0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>

Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

EMSP-AL (39X15) - Oznaczanie urządzeń

0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044350>



Kartridż czyszczący zapasowy

EMSP-AL (39X15) - Oznaczanie urządzeń

0830510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830510>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Zasobnik

0802738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802738>

Zasobnik, długość: 0,12 m, szerokość: 76 mm, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl