

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld wtykany, do oznakowania uchwytów oznaczniaka CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 15 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Korzyści

- EMT (EX15)R, biała etykieta wtykana, do oznakowania do uchwytu oznaczniaka CARRIER/L-EMP
- Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (EX15)R pasują optymalnie do uchwytów oznaczniaka CARRIER/L-EMP
- Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
- Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniaki EMT ... według zamówienia klienta.

Dane handlowe

Numer artykułu	0830671
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2411
Klucz produktu	BG2411
Strona katalogu	Strona 341 (C-3-2019)
GTIN	4046356717199
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	627,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	627,1 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FR

EMT (EX15)R - Szyld wtykany



0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ sterowania	do oznakowania uchwytów oznaczniaka CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact
Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Zakres stosowania	Phoenix Contact: uchwyt oznaczniaka CARRIER/L-EMP

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Technologia nadruku

Urządzenie	1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
	0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300
	0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600
	1285306 THERMOMARK E.300
	1285310 THERMOMARK E.600
Taśma barwiąca	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

EMT (EX15)R - Szyld wtykany



0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

EMT (EX15)R - Szyld wtykany



0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>

Czas trwania badania	96 h
----------------------	------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % względna wilgotność powietrza. Do czasu pierwszej obróbki zaleca się przechowywanie w nylonowym worku.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 30 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 70 %

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	50000 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



Akcesoria

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK E.CUTTER - Nóż tnący

1234241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234241>



Nóż tnący do niedzielonych materiałów oznacznikowych do indywidualnego docinania na długość

THERMOMARK ROLL-CUTTER - Nóż tnący

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146422>



Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

CARRIER-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829366>



Oprawka, do mocowania za pomocą śrub lub nitów, 1000 mm długości do mocowania, z materiału UC i US, 15 mm wysokości

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



CARRIER-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek

0829530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829530>



Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek

0829560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829560>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Osłona

0829520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829520>



Osłona, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek

1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl