

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla:  $\leq 6$  mm, wielkość pola opisowego: 20 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

## Korzyści

- Samoprzylepne oznaczniki przewodów w postaci chorągiewki
- Bardzo czytelny opis wykonywany metodą nadruku termotransferowego
- Odporne na działanie rozpuszczalników
- Z obustronną możliwością nadruku

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0830711               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BG2211                |
| Klucz produktu                      | BG2211                |
| Strona katalogu                     | Strona 219 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356724555         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 532,3 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 524,9 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39199080              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu      | Oznaczenie przewodów                                                                                 |
| Wykonanie         | Etykiety                                                                                             |
| Zakres stosowania | Oznacznik flagowe do kabli danych i telekomunikacyjnych, takich jak kable sieciowe lub światłowodowe |

### Opisywanie

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 2500 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1    |

### Technologia nadruku

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Urządzenie        | 5146477 THERMOMARK ROLL           |
|                   | 5146723 THERMOMARK ROLL X1        |
|                   | 0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300 |
|                   | 0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600 |
| Taśma barwiąca    | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110     |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                     |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 10 mm |
| Długość   | 20 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 0,5 mm ... 6 mm |
|---------------------|-----------------|

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | biały                             |
| Materiał                | poliolefiny                       |
| materiał element bazowy | film winylowy                     |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 6 mm |
|                              | 6 mm   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

|                      |      |
|----------------------|------|
| Czas trwania badania | 96 h |
|----------------------|------|

## Odporność opisów na ścieranie

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                   |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia (montaż)                         | > 5 °C                                                                                                                           |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 2 lata                                                                                                                           |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| REACH SVHC | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated |
|------------|-------------------------------------------------|

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## Akcesoria

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R biała = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy

0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>



## THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

---

## THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

# WML-FLAG 6 (20X10)R - Oznacznik kablowy flagowy



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830711>

## THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800687>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)