

US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu



1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tabliczka nakazu, Karta, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, wielkość pola opisowego: d: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



Korzyści

- UniSheet — naklejane tabliczki nakazu, kolorowy nadruk wstępny, bez symbolu
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Tabliczki nakazu spełniają międzynarodowe standardy zgodne z normą ISO 7010
- Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni

Dane handlowe

Numer artykułu	1014177
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2619
Klucz produktu	BG2619
Strona katalogu	Strona 368 (C-3-2019)
GTIN	4046356786454
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,37 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu



1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	okrągły
Typ produktu	Tabliczka nakazu, niezadrukowana
Zakres stosowania	Znaki nakazu

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
------------------------------	---

Technologia nadruku

Gotowy do nadruku	Termotransfer
-------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	0 mm
Wysokość	0 mm
średnica	100,00 mm

Dane materiału

Grubość folii	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	błękitny/biały
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu



1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	8 lat

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu



1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200201
ECLASS-12.0	40200201
ECLASS-13.0	40200201

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

Akcesoria

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu

1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>



THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>

Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart



TMP-US-MAG1 - Zasobnik

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803341>

Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US



US-PML-M100 (D100) - Tabliczka nakazu



1014177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014177>

TM-RIBBON 110 WH 100 - Taśma barwiąca

0804661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804661>



Taśma barwiąca, do drukarek do materiałów na rolce THERMOMARK i THERMOMARK CARD, do nadruku na materiałach na rolce z grup produktów: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD i grup produktów materiałów US: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., długość: 60 m, długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803376>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku grup produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl