

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka magnetyczna, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: na magnes, wielkość pola opisowego: 15000 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

## Korzyści

- Tabliczki magnetyczne na rolkach umożliwiają zastosowanie indywidualnych i elastycznych rozwiązań oznaczników na przykład przy oznaczeniach magazynowych
- Duża przyczepność
- Elastyczna taśma magnetyczna trzyma się również na okrągłych przedmiotach o promieniu od 12 mm
- Taśma magnetyczna powlekana folią poliestrową
- Tabliczki magnetyczne, bez nadruku

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1014311               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BG2611                |
| Klucz produktu                      | BG2611                |
| Strona katalogu                     | Strona 385 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356786157         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 832 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 832 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 39207380              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Typ produktu      | Oznaczenie instalacji |
| Zakres stosowania | Etykiety magnetyczne  |

### Opisywanie

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 1 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |

### Wymiary

|              |          |
|--------------|----------|
| Szerokość    | 30 mm    |
| Długość      | 15000 mm |
| Grubość mat. | 0,56 mm  |

### Dane materiału

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kolor    | żółty             |
| Materiał | Taśma magnetyczna |
| Powłoka  | Folia poliestrowa |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 55 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %             |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

### Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | na magnes |
|----------------|-----------|

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281104 |
| ECLASS-12.0 | 27281104 |
| ECLASS-13.0 | 27281104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



## Akcesoria

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



## THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



## THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



## THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

## PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



## THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

---

## THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

## PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



### THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800687>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

## PMM (EX30)R YE - Tabliczka magnetyczna

1014311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014311>



Tabliczka magnetyczna, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: na magnes, wielkość pola opisowego: 15000 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)