

LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń




1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, rodzaj montażu: klejenie, wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 70,8 x 40 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



Korzyści

- Oznaczniki do urządzeń przyklejane z dodatkowymi otworami do przymocowania
- Konfekcjonowane oznaczniki do urządzeń w wygodnym formacie arkusza do nadruku laserowego zapewniają optymalne ułożenie w drukarce

Dane handlowe

Numer artykułu	1069847
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241D
Klucz produktu	BG241D
Strona katalogu	Strona 284 (C-3-2019)
GTIN	4055626747743
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,28 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Właściwość produktu	dodatkowo klejący

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	8
------------------------------	---

Montaż

Sposób montażu	klejenie, wkręcanie, nitowanie
----------------	--------------------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	ABS
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń



1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	80 mm
Długość	40 mm
Odległości między otworami	74,00 mm
Średnica otworu	3,20 mm
Grubość mat.	0,80 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń

1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń

1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>



Akcesoria

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń

1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>



TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zasobnik

0831836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831836>

Magazynek arkuszy do urządzenia TOPMARKLASER



TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



LS-EMLSP (70,8X40) WH - Oznacznik urządzeń

1069847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069847>



TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl