

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków



0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



## Korzyści

- Oznaczniki w formie jednolitych pasków można łatwo i szybko opisywać w systemie drukowania BLUEMARK
- Seria UM UM-TMF ... oferuje oznaczniki do złączy szynowych Phoenix Contact z płaskim gniazdem na oznacznik
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku liniijkach

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0830930       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG211M        |
| Klucz produktu                      | BG211M        |
| GTIN                                | 4046356910651 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,12 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g           |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków



0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typ produktu      | Oznaczniki złączy, bez opisu |
| Raster            | 5,2 mm                       |
| Wykonanie         | płaski                       |
| Zakres stosowania | Phoenix Contact              |

### Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 24 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |
| Ilość pasków oznacznikowych          | 2  |

### Technologia nadruku

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Urządzenie        | 5146464 THERMOMARK CARD          |
| Taśma barwiąca    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                    |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 5 mm   |
| Długość   | 10 mm  |
| Raster    | 5,2 mm |

### Dane materiału

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Zgodne z RoHS           | tak                             |
| Kolor                   | biały                           |
| Materiał                | PC                              |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                              |
| Zawarte materiały       | bez silikonu, halogenów i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

#### Odporność opisów na ścieranie

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                   |

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków



0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków



0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## Akcesoria

### BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

---

### BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty

# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

---

## BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

## UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044350>

Kartridż czyszczący zapasowy



---

## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



## UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



---

## THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US...  
i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



## UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



---

## TMP-UM-MAG2 - Zasobnik

0831201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831201>

Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na oznaczniki UM (UM-TMF)



# UM-TMF (5X10) - Oznacznik do zacisków

0830930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830930>



## BLUEMARK MAG UM-TM - Zasobnik

0803335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803335>

Magazynek do drukarki BLUEMARK, na oznaczniki UM



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)