

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy



1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID: bez nadruku, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4



Dane handlowe

Numer artykułu	1442577
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2419
Klucz produktu	BG2419
GTIN	4063151823894
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	DE

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy



1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	4
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Nadruki	bez nadruku

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru	
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur	
Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw	
Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy



1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>

Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	1 rok

Wymiary

Szerokość	59,7 mm
Wysokość	0,5 mm
Długość	29,8 mm

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy



1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy

1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>



Akcesoria

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek

0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie,
wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy

1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

US-EMP (60X30)/BM ID - Szyldzik zapadkowy

1442577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442577>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044355>

Płyta adaptera do przyjmowania arkuszy US



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl