

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa



1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Folia oznacznikowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. WIRE, rodzaj montażu: zgrzewanie, zakres średnicy kabli: 1,8 ... 5,6 mm, wielkość pola opisowego: 3 pola na opis o różnej wysokości x 22,1 mm, długość rolki: 100 m

Opis produktu

Folia oznacznikowa z rodziny produktów E-WM... jest przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE. Podczas automatycznego nadruku i aplikacji E.WIRE przekształca materiał niedzielony w oznaczniki ruchome promieniowo i osiowo, które mogą być zadrukowane z 3 stron. Dzięki zgrzewanemu szwowi oznaczniki są trwale osadzone na przewodach i kablach.

Korzyści

- Dzięki formatowi niedzielonemu jeden materiał służy do wszystkich średnic przewodów i kabli w zakresie 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Dlatego nie trzeba tracić czasu na wymianę materiału
- Dobra widoczność oznaczników po zamontowaniu dzięki 3-stronnemu nadrukowi i możliwości przesunięcia na przewodach/kablach
- Na wszystkich 3 powierzchniach na opis można umieścić inne informacje, dzięki trójkątnemu kształtowi oznaczników
- Trwale zamocowanie oznaczników dzięki wytrzymałemu zgrzewanemu szwowi
- Trwale oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów i innych elementów cylindrycznych
- Folia oznacznikowa E-WM jest dostępna w 3 różnych szerokościach

Dane handlowe

Numer artykułu	1234231
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2211
Klucz produktu	BG2211
GTIN	4063151337049
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	413,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	413,8 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	CH

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa



1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Technologia nadruku	
Urządzenie	1004303 THERMOMARK E.300 D
	1004304 THERMOMARK E.600 D
	1285306 THERMOMARK E.300
	1285310 THERMOMARK E.600
	1287033 THERMOMARK E.300 D US
	1287040 THERMOMARK E.600 D US
	1287021 THERMOMARK E.300 US
	1287029 THERMOMARK E.600 US
	1287032 THERMOMARK E.300 D CN
	1287039 THERMOMARK E.600 D CN
	1287020 THERMOMARK E.300 CN
	1287028 THERMOMARK E.600 CN
	1287034 THERMOMARK E.300 D AR
	1287041 THERMOMARK E.600 D AR
	1287022 THERMOMARK E.300 AR
	1287030 THERMOMARK E.600 AR
	1287038 THERMOMARK E.300 D KIT
	1287031 THERMOMARK E.600 KIT
	1287026 THERMOMARK E.300 KIT
	1287042 THERMOMARK E.600 D KIT
Taśma barwiąca	1309076 TM-RIBBON 30 BK 103
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	22,4 mm
Długość rolki	100,00 m

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały
Materiał	PET + klej topliwý termoplastyczny
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1,8 mm ... 5,6 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa



1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	1 rok

Montaż

Sposób montażu	zgrzewanie
----------------	------------

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa

1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa

1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>



Akcesoria

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa

1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>



THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

E-WM (EX23)R - Folia oznacznikowa

1234231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234231>



TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca

1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, długość rolki: 300 m, szerokość: 34 mm, kolor: czarny

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl