

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa



1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta kablowa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.WRAP, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 3 ... 5,1 mm, wielkość pola opisowego: 25,4 x 9,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5800

Opis produktu

Samolaminujące etykiety owijane z rodziny produktów E-WML... są przeznaczone do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WRAP. Po procesie drukowania i aplikacji oznaczniki przyklejają się do kabla w ściśle określonej pozycji i są chronione przed zabrudzeniem i ścieraniem przez ochronny laminat. Ciasne owijanie etykiet nie tworzy dodatkowej objętości, dzięki czemu przewody można np. przeciągać także przez koryta grzebieniowe.

Korzyści

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
- Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
- Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
- Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Ciasne i wolne od pęcherzyków osadzenie na kablu dzięki automatycznemu owijaniu
- Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli

Dane handlowe

Numer artykułu	1199661
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2311
Klucz produktu	BG2311
GTIN	4063151262914
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	862,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	752,9 g
Numer taryfy celnej	39191012
Kraj pochodzenia	FR

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa



1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	5800
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Technologia nadruku

Urządzenie	1004303 THERMOMARK E.300 D
	1004304 THERMOMARK E.600 D
	1287033 THERMOMARK E.300 D US
	1287040 THERMOMARK E.600 D US
	1287032 THERMOMARK E.300 D CN
	1287039 THERMOMARK E.600 D CN
	1287034 THERMOMARK E.300 D AR
	1287041 THERMOMARK E.600 D AR
	1287038 THERMOMARK E.300 D KIT
	1287031 THERMOMARK E.600 KIT
Taśma barwiąca	1255598 TM-RIBBON 64 BK 103
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	25,4 mm
Długość	25,4 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	żółty
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 5,1 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa



1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-2:2007-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura badania	100 °C

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	+ 15 °C ... 35 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C ... 25 °C

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa



1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>

Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 50 %
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



Akcesoria

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca

1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, długość rolki: 300 m, szerokość: 34 mm, kolor: czarny

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WML... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

TM E.WRAP-PR - Rolka dociskowa

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259200>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WML... (dla szerokości materiału do 60 mm/2,36")

E-WML 5 (25X10)R YE - Etykieta kablowa

1199661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199661>



TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Krawędź podawania

1263116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1263116>



Krawędź podawania do aplikacji wszystkich materiałów E-WML... przy użyciu THERMOMARK E.WRAP

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl