

EML-PR (29X9)R/CHARX - Ochrona przed dotykiem



1387094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387094>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ochrona przed dotykiem, Rolka, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 29 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

Opis produktu

Transparentny laminat ochronny do etykiety oznaczającej EMLP (29x9)R/CHARX do wtyku ładowania AC firmy Phoenix Contact E-Mobility

Korzyści

- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Służy do naklejania na opisane etykiety lub oznaczniki w celu zabezpieczenia oznakowania
- Przystosowana do trwałego użytku na zewnątrz

Dane handlowe

Numer artykułu	1387094
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2414
Klucz produktu	BG2414
GTIN	4063151763923
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,1 g
Numer taryfy celnej	39191080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Transparentny laminat ochronny do etykiety oznaczającej EMLP (29x9)R/CHARX do wtyku ładowania AC firmy Phoenix Contact E-Mobility
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Ośłona
Zakres stosowania	Phoenix Contact: EMLP (29X9)R/CHARX

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	500
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	2

Wymiary

Szerokość	29 mm
Długość	9 mm
Grubość mat.	50,00 µm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV

Warunki środowiskowe i żywotność

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	2000 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na czynniki atmosferyczne

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	4000 h
Metoda	A

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	840 h
Temperatura badania	80 °C

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	24292214
ECLASS-12.0	24292214
ECLASS-13.0	24292214

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387094>

Akcesoria

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 29 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl