

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Aplikator do efektywnego nadruku i nakładania etykiet kablowych E-WML... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

Opis produktu

Aby uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania przewodów i kabli, zalecamy połączyć drukarkę rolkową THERMOMARK E.300 D lub THERMOMARK E.600 D z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP. Dzięki temu uzyskuje się zautomatyzowany system nadruku i aplikacji, co pozwala zaoszczędzić do 60% czasu w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania. Z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP etykiety kablowe są aplikowane automatycznie na elementy cylindryczne z powtarzalną, stale wysoką jakością. Jest to decydująca zaleta w przypadku etykiet kablowych, ponieważ są one wyposażone w dodatkowy laminat ochronny zabezpieczający zadrukowaną powierzchnię. Dzięki temu to rozwiązanie jest wyjątkowo odporne i może być np. stosowane na zewnątrz. Dla ułatwienia obsługi wyposażono urządzenie w regulowaną skalę pomiarową, dzięki której oznacznik zawsze znajduje się w żądanym odstępnie od końca kabla. Ten wydajny system pozwala w sposób zautomatyzowany oznaczać kable o wszystkich średnicach od 2 mm/0,08" do 16 mm/0,63".

W komplecie:

THERMOMARK E.WRAP, rolka dociskowa TM E.WRAP-PR (1259200), krawędź podawania TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), wielojęzyczna ulotka

Korzyści

- Maksymalna efektywność: oszczędność czasu do 60% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji
- Stale wysoka wydajność w ciągu całego dnia pracy dzięki intuicyjnej obsłudze, co przyczynia się do obniżenia kosztów
- Dokładność planowania w odniesieniu do produktywności i jakości: w przypadku dużej liczby zamówień można znacznie zwiększyć wydajność przy tej samej liczbie pracowników
- Redukcja błędów użytkownika dzięki intuicyjnemu prowadzeniu krok po kroku przez cały proces znakowania, jak również automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i innych popularnych formatów plików do wymiany danych
- Bogaty asortyment materiałów pozwala objąć wszystkie średnice przewodów i kabli w zakresie 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
- Stała wysoka jakość aplikacji: pozytywny wpływ na odporność i trwałość oznakowania
- Łatwa obsługa: możliwość zdefiniowania pozycji oznaczniaka na podstawie skali pomiarowej
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność aplikowanych oznaczeń dzięki laminatowi ochronnemu
- Do elementów cylindrycznych, przewodów i kabli
- Łatwy i szybki montaż aplikatora na drukarce rolkowej za pomocą śruby z łbem sześciokątnym
- Aplikator podłącza się do drukarki rolkowej poprzez interfejs D-SUB i jest on automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1192931
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z

THERMOMARK E.WRAP - Aplikator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192931>



Klucz produktu	BG122Z
GTIN	4063151245375
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 480 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 350 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK E.WRAP - Aplikator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192931>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

Parametry elektryczne

Zasilanie	
Zakres napięcia zasilania	24 V DC

Wymiary

Szerokość	180 mm
Wysokość	205 mm
Długość	185 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	15 °C ... 35 °C

THERMOMARK E.WRAP - Aplikator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192931>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140192
ECLASS-12.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl