

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw składa się z aplikatora E.SLEEVE oraz kompatybilnego systemu drukowania THERMOMARK E.300 BASIC do efektywnego nadrukowania i nakładania koszulek termokurczliwych E-WMS... na przewodach i kablach.

Opis produktu

Zestaw THERMOMARK E.SLEEVE przenosi wydajność znakowania przewodów i kabli na wyższy poziom. Połączenie drukarki rolkowej THERMOMARK E.300 BASIC z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE pozwala uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania przewodów i kabli. Uzyskuje się zautomatyzowany system nadruku i aplikacji, co pozwala zaoszczędzić do 75% czasu w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania.

THERMOMARK E.SLEEVE przycina zadrukowane już niedzielone koszulki termokurczliwe i oznacznikowe E-WMS... na odpowiednią długość, otwiera poszczególne oznaczniki i podaje je do pozycji wyjmowania, dzięki czemu użytkownik może łatwo nałożyć gotowy oznacznik na przewód/kabel. Dzięki temu wyjątkowemu systemowi można efektywnie realizować indywidualne długości oznaczników od 15 mm/0,59" do 51 mm/2,0" w zależności od wymagań. W ten sposób można automatycznie oznaczać wszystkie rodzaje elementów cylindrycznych o średnicy od 0,8 mm/0,03" do 8,5 mm/0,33".

W komplecie:

THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rolka dociskowa TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, kabel zasilania (przód wtyku typ F), kabel USB i wielojęzyczna ulotka.

Uwaga:

System drukowania THERMOMARK E.300 (D) BASIC jest przygotowany do natychmiastowego użycia w połączeniu z odpowiednim aplikatorem. Różni się od standardowej drukarki THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) tym, że ma mniejsze wyposażenie standardowe. Przedni panel TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), krawędź do odrywania TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), standardowa rolka dociskowa TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rolka etykiet EML (20X8)R/TL (0802999) oraz taśma barwiąca THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) nie są dostarczane.

Korzyści

- Oszczędność czasu do 75% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji
- Stała wysoka wydajność w ciągu całego dnia pracy dzięki intuicyjnej obsłudze, co przyczynia się do obniżenia kosztów
- Dokładność planowania w odniesieniu do produktywności i jakości: w przypadku dużej liczby zamówień można znacznie zwiększyć wydajność przy tej samej liczbie pracowników
- Redukcja błędów użytkownika dzięki intuicyjnemu prowadzeniu krok po kroku przez cały proces znakowania, jak również automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i innych popularnych formatów plików do wymiany danych
- Niższe koszty dzięki używaniu koszulek termokurczliwych w postaci niedzielonego węża
- Automatyczne dopasowywanie średnicy
- Automatyczne wykrywanie obiektu
- Docinanie oznaczników z węża termokurczliwego na odcinki 15 mm ... 51 mm
- Do elementów cylindrycznych o średnicy 0,8 mm ... ok. 8,5 mm
- Łatwy i szybki montaż aplikatora na drukarce rolkowej za pomocą śruby z łbem sześciokątnym
- Aplikator podłącza się do drukarki rolkowej poprzez interfejs D-SUB i jest on automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

Dane handlowe

Numer artykułu	1287049
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1222
Klucz produktu	BG1222
GTIN	4063151512354
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 210 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 220 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

Zestaw składa się z

THERMOMARK E.SLEEVE - Aplikator

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192932>



Aplikator do efektywnego nadrukowania i aplikowania koszulek termokurczliwych oraz oznacznikowych E-WMS... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
zakres dostawy	THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rolka dociskowa TM E. WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, kabel zasilania (przód wtyku typ "F"), kabel USB i ulotka w kilku językach

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer do rolek
-------------------------	------------------------

Właściwości urządzenia

Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	252 mm
Wysokość	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287049>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec