

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wykrywalny oznacznik do kabli, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Korzyści

- Wykrywalne oznaczniki w formie UniCard serii UC-WMTBA-D ... do oznakowania kabli i przewodów w produkcji szaf sterowniczych, systemów sterowania i instalacji
- Oznaczniki mogą być wykrywane indukcyjnie i dlatego szczególnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym i w produkcji napojów
- Wysoka trwałość oznaczników oraz nadruku dzięki wykonaniu z polipropylenu i nadrukowi laserowemu
- Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
- Nadruk na oznacznikach w formie jednolitych mat można wykonywać łatwo i szybko na drukarce TOPMARK LASER lub TOPMARK NEO
- Materiał został przetestowany i dopuszczony przez ISEGA do użytku w przemyśle spożywczym

Dane handlowe

Numer artykułu	1312764
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2317
Klucz produktu	BG2317
GTIN	4063151567293
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacja dot. opisu	Maty z polipropylenu (PP) można drukować na TOPMARK NEO od S/N 2004000390. Do urządzeń o wcześniejszym numerze seryjnym jest dostępny zestaw modernizacyjny. W kwestii modernizacji TOPMARK NEO skontaktuj się z pracownikiem Zespołu Realizacji Sprzedaży.
Wskazówka dotycząca zastosowania	Ze względu na różne właściwości detektorów metalu konieczne jest sprawdzenie ich przydatności w rzeczywistej aplikacji przez instalatora/użytkownika
Wskazówka dotycząca zastosowania	Tabliczki znamionowe UC-WMTBA (...) / PP xxx i UC-WMTBA-D (...) / PP xxx z polipropylenu oraz w kolorach jasnoniebieskim, jasnoszarym, czerwonym, niebieskim, białym sygnałowym i jasnoczerwonym zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami „Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1” mogą być bezpiecznie stosowane do znakowania maszyn przeznaczonych do przetwórstwa żywności.
Wskazówka dotycząca zastosowania	Tabliczki znamionowe UC-WMTBA (...) / PP xxx i UC-WMTBA-D (...) / PP xxx z polipropylenu mogą być bezpiecznie stosowane do znakowania maszyn przeznaczonych do przetwórstwa żywności. Mogą one mieć przy tym bezpośredni kontakt z żywnością suchą, zawierającą wodę, niezawierającą kwasów, zawierającą alkohol oraz tłuszcze, która zgodnie z rozporządzeniem UE nr 10/2011 jest przypisana do płynu modelowego D1.

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Zakres stosowania	Przemysł spożywczy
Wykonanie	Format karty
Właściwość produktu	wykrywalne

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	12
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	4
Technologia oznakowania	Bezpośrednie opisywanie laserowe

Wymiary

Szerokość	10 mm
Szerokość pola tekstowego	24,00 mm
Wysokość pola tekstowego	5,00 mm
Długość	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 136 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Kolor	biały
Materiał	PP
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 4,00 mm
------------------------------	-----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-2:2007-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura maksymalna	100 °C
Temperatura badania	100 °C

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 90 °C (< 0 °C tylko obciążenia statyczne)
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Montaż

Sposób montażu

Montaż opaski kablowej

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

ISEGA

ID dopuszczenia: 3959GD22_FDA

ISEGA

ID dopuszczenia: 58228U22_EU

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Wykrywalny oznacznik do kabli



1312764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312764>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl